© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~
con campo per targhetta
Deviatore universale

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
grigio	0116 31	1	54,12	14	4010337116318

Caratteristiche

- Con elemento di lampada fluorescente.
- Protezione dall acqua sopra intonaco IP66

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.
- Soggetto a disponibilità.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture “Riscaldamento On/Off”, “VERWARMING AAN/UIT” in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.