© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Presa SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta, coperchio a cerniera con attacco a baionetta, parte inferiore e superiore della scatola
IP66

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
grigio	0440 31	1	80,49	14	4010337440314

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Materiale conduttore - (vale solo per 4440 31):	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

- Non adatta per apparecchi di pulizia ad alta pressione.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.