© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Modulo pulsante a bilanciere a 4 moduli 10 A 250 V~ contatto NO 1 polo**

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| con graffe di fissaggio | 3147 00 | 10 | 30,70 | 01 | 4010337038832 |
| senza graffe di fissaggio | 3867 00 | 1 | 30,70 | 01 | 4010337064855 |

**Caratteristiche**

- Con bilanciere a 1 modulo utilizzabile anche come contatto NO a 2 moduli.
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio: | 32 mm |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm² |

**Avvisi**

- Per scatole di installazione profonde.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 01/20.