© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Modulo pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ contatto NO 1 polo con morsetta N

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
con graffe di fissaggio	3150 00	10/100	12,29	01	4010337038788
senza graffe di fissaggio	3870 00	10/100	12,29	01	4010337064596

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

Dati tecnici

Profondità di montaggio
- 3150 00: 32 mm
- 3870 00: 23 mm

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 01/20.