© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Bilanciere con simbolo
Porta

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro	3287 66	1	12,84	13	4010337039945
antracite	3287 67	1	16,58	13	4010337039952
color alluminio	3287 65	1	16,58	13	4010337039938

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Protez. da acqua da incasso IP44

Avvisi

- Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.