© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Bilanciere con finestra di controllo e campo per targhetta

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3670 01	1	9,59	01	4010337041740
bianco puro brillante	3670 03	1	9,59	01	4010337041757
bianco puro satinato	3670 27	1	9,59	01	4010337041771
antracite	3670 28	1	10,20	11	4010337041788
color alluminio	3670 26	1	13,45	11	4010337041764
nero opaco	3670 005	1	13,45	11	4010337067078
grigio opaco	3670 015	1	13,45	11	4010337110569

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

Contenuto della fornitura

- Targhette delle diciture con i simboli "Luce", "Suoneria" e "Porta" in dotazione.