© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena per montaggio singolo
Standard 55

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	4440 01	10	7,80	21	4010337095040
bianco puro brillante	4440 03	10/100	7,80	21	4010337095057
bianco puro satinato	4440 27	10/100	7,80	01	4010337095064

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 01/20.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.