© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera**

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| bianco puro brillante | 4454 70 | 1/5 | 16,54 | 01 | 4010337117384 |

**Caratteristiche**

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio: | 32 mm |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da: | da 1,5 mm² a 2,5 mm² |

**Avvisi**

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.