© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro brillante	4755 70	1/5	11,18	01	4010337117513

Caratteristiche

- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Le illustrazioni sono simili all‘originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 01/20.