© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Copertura con campo per targhetta e vetro adatta per interruttori a bilanciere, interruttori di controllo e pulsanti protetti dall acqua

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
rosso RAL 3000	3206 30	1	27,96	14	4010337123811

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Protezione dall acqua sopra intonaco IP44

Contenuto della fornitura

- Targhette delle diciture "Rauchabzug" e "Hausalarm" nonché "Rookafvoer" e "Alarm" sono accluse.