© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera e campo per targhetta TX_44

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro	4410 66	1/5	23,16	13	4010337094166
antracite	4410 67	1/5	29,12	13	4010337094173
color alluminio	4410 65	1/5	29,12	13	4010337094159

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Altezza della targhetta delle diciture:	12 mm

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/20.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.