© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Вставка антенной розетки (UD2410ST)

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	0041 00	1/5	01	4010337041009

Характеристики

- 2-местн. проходная розетка с втычным присоединением проводов.
- Штекер IEC для УКВ (радио) и DVB-T/T2.
- Разъем IEC для DVB-S/S2 (SAT).
- Прохождение постоянного тока от подключения спутниковой антенны (SAT) к входу и двунаправленная циркуляция между входом и выходом с перемыканием постоянного напряжения.
- Внутренний проводник подключается нажатием без винтов. Внутренний проводник можно отсоединять многократно.
- Соответствует классу экранирования A.

Технические характеристики

Диапазон частот ТВ	
- Диапазон частот:	от 5 до 862 МГц
- Отсоединение:	> 25 дБ
- Глушение прохода:	3,5 дБ
- Затухание: P / ТВ-штекер:	8,5 дБ
Диапазон частот SAT	
- Диапазон частот:	от 950 до 2400 МГц
- Отсоединение:	> 20 дБ
- Глушение прохода:	5 дБ
- Затухание: SAT-штекер:	10 дБ
Глубина установки:	27 мм

Указания

- Для согласованного подключения магистрального провода; устанавливать в последнюю антенную розетку.
- Подходит для наземного приема, широкополосных и спутниковых систем.
- Только для винтового крепления.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.