© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Вставка шинного соединителя для KNX

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	0570 00	1/5	06	4010337570004

Характеристики

- Шинный соединитель — это интерфейс между шиной и прикладным модулем KNX, например, информационным дисплеем, интерфейсом передачи данных RS232, детектором движения.
- Шинный соединитель может принимать, отправлять и анализировать телеграммы.
- Шинный соединитель имеет адреса, системную программу, а также специфичные прикладные программы.
- Разрешение на программирование физического адреса путем нажатия кнопки программирования.
- Показ состояния с помощью красного светодиода программирования.

Технические характеристики

Среда KNX:	TP256
Разъем KNX:	Соединительная и ответвительная клемма
Глубина установки:	23 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C

Указания

- Подходит только для приборных коробок с винтовым креплением.

Комплект поставки

- Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.