© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Встраиваемый громкоговоритель

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1258 00	1	18	4010337258001

Характеристики

- Встраиваемый громкоговоритель для монтажа в почтовые ящики, отсеки голосовой связи, полотна входных дверей и фасадные панели.
- К имеющимся винтовым клеммам можно подключить до восьми механических клавиш вызова.
- Передача сигналов и питание динамика по исключающей неправильную полярность и защищенной от замыкания 2-проводной шине.
- Небольшая конструкция.
- Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
- Высококачественный электретный микрофон.
- Опрос переменного напряжения разъемов клавиш вызова для предотвращения окисления контактов клавиш.
- Защита соединительных клемм от неправильного подключения.
- Возможность подключения до восьми механических клавиш вызова.
- Возможность подключения цветной камеры для дверной станции.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Возможность настройки громкости речи.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.

Технические характеристики

Источник питания:	DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)
Разъемы	
- 2-проводная шина:	2 винтовые клеммы
- Дополнительный источник питания:	2 винтовые клеммы
- Мех. клавиша вызова:	8 винтовых клемм
- Общая масса клавиш вызова:	1 винтовая клемма
- Соединительный кабель:	2 колодки разъемов
- Видео:	1 колодка разъемов
Степень защиты:	IP44
Температура окружающего воздуха:	от -25°C до +70°C
Габариты	
- Ш x В x Г:	101 x 67 x 27 мм

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Указания

- С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем макс. с 140 аудиоабонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 11 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 136 квартирных станций накладного монтажа).
- При расширении цветной камерой требуется видеоконтроллер.
- Степень защиты IP44 только при использовании с подходящей накладкой или в монтированном состоянии.