© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Дверная станция, 1-клавишн.
TX_44

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый	1260 66	1	18	4010337260660
Антрацитовый	1260 67	1	18	4010337260677
Цвет «алюминий»	1260 65	1	18	4010337260653

Характеристики

- Установка в обычные приборные коробки скрытого монтажа.
- Подходит для установочных рамок серии выключателей Gira TX_44.
- Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость дополнительными компонентами, например, клавишами вызова, информационным модулем, цветной камерой, Keyless In.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокомпонентов по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
- Высококачественный электретный микрофон.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Освещение кнопки вызова со светодиодной технологией, цвет белый. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
- Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.
- Возможность настройки громкости речи.
- Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
- Табличку с фамилией на кнопочном выключателе вызова можно заменить без инструмента и демонтажа рамки.
- Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.beschriftung.gira.deили с помощью ПО для нанесения надписей.
- Двоичный вход для подключения беспотенциальной клавиши (замыкающий контакт) в качестве кнопочного выключателя вызова.
- Кнопочный выключатель вызова, 1-клавишн.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Технические характеристики

Источник питания:	По 2-проводной шине
Разъемы для шинного соединителя	
- 2-проводная шина:	2 винтовые клеммы
- Дополнительный источник питания:	2 винтовые клеммы
- Двоичный вход:	2 винтовые клеммы
- Соединительный кабель:	2 колодки разъемов
- Видео:	1 колодка разъемов
Разъемы для вставки переговорного устройства	
- Соединительный кабель:	2 колодки разъемов
Температура окружающего воздуха:	от -25 °C до +70 °C
Степень защиты:	IP44
Глубина установки:	30 мм
Габариты	
- Табличка с фамилией:	Ш 62 x В 62 мм

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.