© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) и 2 разъемами USB Тип A / тип C

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	2459 70	1	02	4010337129967

Характеристики

- Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип A и тип C.
- Одновременно можно заряжать два устройства.

Технические характеристики

Входное напряжение:	AC 220–250 В, 50/60 Гц
Разъем USB:	1 x тип A, 1 x тип C
Выходное напряжение USB:	DC 5 В
Зарядный ток - USB A: - USB C:	 макс. 2,4 A макс. 3 A
Ожидание:	≤80 мВт
Поперечное сечение соединительных проводов - для проводов с сечением от:	 1,5 мм² до 2,5 мм²
Глубина установки:	31 мм
Температура окружающего воздуха:	+5 °C до +35 °C

Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
- При длительных циклах зарядки возможно нагревание корпуса устройства.
- Рекомендуется использование глубокой приборной коробки.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Комплект поставки

- Кабель USB типа A или типа C не входит в комплект поставки.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.