© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим контактом

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2470 00	1/5	02	4010337104421

Характеристики

- Управление электротермическими сервоприводами на 230 В~.
- Регулировка температуры в закрытых помещениях.
- Внутренний датчик температуры.
- Беззвучное переключение.
- Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
- Для типа клапана «нормально закрытый».
- Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец.
- Функция защиты клапана (клапан открывается и закрывается 1 раз в неделю).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:	<0,5 Вт
Присоединенная мощность::	макс. 20 Вт
Количество сервоприводов:	от 1 до 10Термический сервоприводНомер заказа Gira: 2196 00При использовании с другими приводами обязательно учитывать ток включения, макс. 3 привода!
Монтаж:	в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:	от -5 °C до +45 °C

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.