© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Источник питания DC 24 В 700 мА

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
REG	2570 00	1	18	4010337025702

Технические характеристики

Номинальное напряжение - Первичная сторона:	AC 230 В, 50 Гц
Номинальное напряжение втор. - Вторичная сторона:	DC 24 В SELV
Номинальный ток, вторичная сторона:	0,7 A
Предохранитель:	Электронный самовозврат
Температура окружающего воздуха:	от -5 °C до +40 °C

Габариты

Модульные единицы (ME):	6

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.