© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки 30 мА с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	2677 01	1	03	4010337011941
Белый глянцевый	2677 03	1	03	4010337011958
Белый матовый	2677 27	1	03	4010337011965
Антрацитовый	2677 28	1	03	4010337011972
Цвет «алюминий»	2677 26	1	03	4010337011989
Черный матовый	2677 005	1	03	4010337037071
Серый матовый	2677 015	1	03	4010337085249

Характеристики

- Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки представляет собой стационарное защитное устройство с независимым от напряжения автоматом защиты от тока утечки в соответствии с определением VDE 0664.
- Принцип действия соответствует автомату защиты от тока утечки.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Технические характеристики

Расчетное напряжение:	AC 230 В, 50/60 Гц
Расчетный ток:	16 A
Расчетный ток повреждения:	30 мА
Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для проводов с сечением от:	 1,5 мм² до 2,5 мм²
Температура окружающего воздуха:	от -25 °C до +40 °C

Указания

- Монтаж в глубокую приборную коробку.
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
- Устройства защиты от тока утечки (УЗО) в комбинации с розеткой могут также обеспечивать защиту соседней розетки (под общей накладкой), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.