# **GIRA** Техпаспорт



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

**Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки 30 мА с откидной крышкой и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) для индивидуальной монтажа**

| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Белый | 2677 39 | 1 | 03 | 4010337028932 |

**Характеристики**

- Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки представляет собой стационарное защитное устройство с независимым от напряжения автоматом защиты от тока утечки в соответствии с определением VDE 0664.
- Принцип действия соответствует автомату защиты от тока утечки.

**Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Расчетное напряжение: | AC 230 В, 50/60 Гц |
| Расчетный ток: | 16 А |
| Расчетный ток повреждения: | 30 мА |
| Глубина установки: | 32 мм |
| Поперечное сечение соединительных проводов<br>- для проводов с сечением от: | <br>1,5 мм² до 2,5 мм² |
| Температура окружающего воздуха: | от -25 °C до +40 °C |

**Указания**

- Монтаж в глубокую приборную коробку.
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
- Отдельное устройство. Не комбинируется. Не совместима по дизайну с Gira TX_44.
- Устройства защиты от тока утечки (УЗО) в комбинации с розеткой могут также обеспечивать защиту соседней розетки (под общей накладкой), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.