© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 В~
двухканальный выключатель

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорочными захватами	3105 00	10/100	01	4010337038856
без распорочных захватов	3815 00	10	01	4010337038863

Характеристики

- Также используется с одинарной клавишей.
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.

Технические характеристики

Глубина установки	
- 3105 00:	32 мм
- 24 мм:	23 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.