© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

**Розетка с заземляющим штырем 16 A 250 В~
и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
с зеленой накладкой**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Зеленый глянцевый	4485 107	1/5	01	4010337095699

Характеристики

- С соединительными клеммами.
- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов - для проводов с сечением от:	1,5 мм² до 2,5 мм²
Температура окружающего воздуха - повышенная защита от прикосновения:	от 0 °C до +45 °C

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

Указания

- Допущено согласно стандарту NBN C 61-112-1:2017.
- Основания розеток имеют соответствующую цветовую маркировку.
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.