© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Розетка SCHUKO 16 A 250 B~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) без распорочных захватов

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	4755 70	1/5	01	4010337117513

Характеристики

- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов - для проводов с сечением от:	1,5 мм² до 2,5 мм²
Температура окружающего воздуха - повышенная защита от прикосновения:	от 0 °C до +45 °C

Указания

- Проверено в соответствии с T.N.O. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.