© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Модуль камеры System 106

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Черное стекло	5561 000	1	10	4010337022497

Gira System 106 – это электромонтажная система из натурального металла с пуристическим благородным дизайном без рамки, базирующаяся на основном размере 106,5 × 106,5 мм. С модульной дверной станцией Gira System 106 гостеприимство начинается у входной двери. От клавиш вызова, переговорного модуля и модуля камеры до информационного модуля и заглушки – все функции гармонично сливаются в единое целое. В темноте подсветка кнопок вызова с полем для надписи обеспечивает хорошую читаемость и привлекательный внешний вид.

Возможность индивидуальной настройки благодаря модульной конструкции
System 106 можно использовать как в коттеджах и многоквартирных домах, так и в офисных зданиях, гостиницах и на промышленных объектах. Модульная конструкция позволяет выполнить индивидуальную настройку системы с учетом размера, дизайна и функциональности в соответствии с необходимостью. Расширения и изменения возможны в любое время благодаря замене модулей.
С помощью системы возможна даже просто замена лицевой панели. Таким образом, внешний вид систем и устройств можно впоследствии изменять, например, с поверхности транспортного белого цвета на поверхность "под нержавеющую сталь" без необходимости замены электронных приборов.

Высококачественные материалы
Модули без рамки с дизайнерскими лицевыми панелями из натуральных материалов в двух вариантах исполнения из матовой высококачественной стали (V2A и V4A), анодированного алюминия C-0 и покрытого транспортной белой краской (RAL 9016) сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы. Модули камеры и индикации (DIN 18040) имеют накладку из черного стекла.

Простая установка и поэтапный монтаж
Систему можно устанавливать параллельно со строительными работами на любом этапе. Так, в неотделанном здании можно сначала монтировать только нижнюю часть корпуса накладного монтажа, а проводку и модули добавить впоследствии, когда они понадобятся.

Возможность индивидуального нанесения надписей
Воспользовавшись услугой службы создания маркировочных элементов Gira, на клавиши вызова и информационные модули можно нанести индивидуальную лазерную маркировку.

Характеристики

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

- За съемной накладкой из черного стекла скрывается высококачественная камера с высокой светочувствительностью. Благодаря углу обзора 100° пользователь всегда в курсе дела, что происходит перед его дверью дома.

Технические характеристики

Источник питания	
- Система:	с помощью плоского кабеля, 10-пол.
- до 2 модулей камеры:	через видеоконтроллер
- начиная с 3-го модуля камеры:	дополнительно от источника питания для домофонной системы DC 24 В 300 мА
Потребляемая мощность	
- Максимум:	2,7 Вт (камера в ночном режиме активна)
- Режим ожидания:	80 мВт
Разъемы	
- Система (плоский кабель, 10-полюсный):	2 колодки разъемов
- Видео (аналог.):	1 колодка разъемов
Датчик камеры	
- Тип:	CMOS 1/3″
- Разрешение:	2 Мп
Видимая зона обзора:	100°
Отображаемая зона обзора (на экране)	
- Поворотная кнопка в позиции 9:	100°
- при стандартном формате 4:3:	85°
Система цветов:	PAL
Разрешение видеосигнала:	Аналог. CVBS, 50 Гц/625 строк
Порог переключения с дневного на ночной режим:	1 лк
Светочувствительность в черно-белом режиме:	0,1 лк
Время закрывания электронной диафрагмы:	до 1/60 000 с
Рекомендуемая высота монтажа:	1,50 м
Температура окружающего воздуха:	от -25 °C до +70 °C
Степень защиты:	IP54

Габаритв мм

В 106,5	Н 106,5	Т 28,7

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.