

**Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~
Schließer 1-polig mit N-Klemme**

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|----------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend | 3140 01 | 1 | 79,89 | 01 | 4010337042754 |
| Reinweiß glänzend | 3140 03 | 1 | 79,89 | 01 | 4010337042761 |
| Reinweiß seidenmatt | 3140 27 | 1 | 79,89 | 01 | 4010337042785 |
| Anthrazit | 3140 28 | 1 | 82,59 | 11 | 4010337042792 |
| Farbe Alu | 3140 26 | 1 | 86,79 | 11 | 4010337042778 |
| Schwarz matt | 3140 005 | 1 | 86,79 | 11 | 4010337065104 |
| Grau matt | 3140 015 | 1 | 86,79 | 11 | 4010337127154 |
| Edelstahl (lackiert) | 3140 600 | 1 | 90,77 | 11 | 4010337045410 |

Merkmale

- Der Hotel-Card-Schalter kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen.
 - Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet.
 - Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.
 - Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
 - Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
 - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Spannungsprüfung von vorn möglich.
 - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
 - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
 - Gut zugängliche Lösehebel.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
| Nennleistung | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Hinweise

- Weitere Ausführungen auf Anfrage.
 - Erhöhter Mitnahmeschutz durch verschraubbares Klemmstück.
-