

**eNet Radioemisor de pared de 3 elementos
System 55, teclas basc. con campo de rotulación**

| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---------------------------------|----------|----|----|---------------|
| transparente / blanco brillante | 5333 100 | 1 | 42 | 4010337116547 |

Características

- Los radiotransmisores eNet transmiten órdenes de conmutación, regulación y movimiento de persianas a los receptores inalámbricos eNet correspondientes.
- La ampliación de combinaciones de conmutadores existentes no plantea problemas.
- El montaje se puede llevar a cabo sin caja de montaje en superficie ni caja de mecanismo.
- El transmisor de pared inalámbrico se puede fijar a la pared con tornillos o adherirse a superficies lisas o transparentes con una placa de montaje.
- Transmisión de comandos de conmutación, de regulación, de desplazamiento de persianas y de escenarios.
- Función de conmutación, optimizada para la activación de actuadores pulsadores.
- Tecla basculante ajustable como función de canal o de escenario.
- LED de 2 colores a la derecha y a la izquierda de las teclas para la señalización.
- Dispositivo alimentado por pilas.

Ajustable con el servidor eNet:

- Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
- Señalización del estado de transmisión desconectable.
- Bloqueos de control.
- Se pueden configurar escenarios de Conexión total o Desconexión total, escenarios de valor límite y escenarios individuales.
- Configuración de la tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (reglas "si..., entonces"), para la activación de acciones, escenarios, relojes temporizadores.
- Actualización del software del dispositivo.
- Localización del dispositivo.

Datos técnicos

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente: | de -5 °C a +45 °C |
| Radiofrecuencia: | 868,3 MHz |
| Alcance (al aire libre): | aprox. 100 m |
| Tensión nominal: | 3 V CC |
| Pila | |
| - Tipo: | 1 x CR 2450N |

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

- N.º NU: 3091
Alcance (al aire libre): aprox. 100 m

Notes

- Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
 - El transmisor de pared inalámbrico se entrega con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.
 - En caso de usarse juegos de teclas basculantes o marcos cobertores de metal, el alcance puede verse afectado.
-

En la entrega

- Las pilas están incluidas en la entrega.
-