

Module borgne System 106

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
acier inoxydable	5568 920	1	72,29	20	4010337022862
aluminium	5568 926	1	53,53	20	4010337022855
blanc trafic (laqué)	5568 902	1	42,83	20	4010337022848
acier inoxydable V4A	5568 914	1	90,36	20	4010337092049
bronze	5568 921	1	90,36	20	4010337100911
noir mat	5568 925	1	90,36	20	4010337100751

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire

Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module.

Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité

Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.

Installation simple et montage par étapes

Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle

Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

- Laisse de la place pour des applications futures et sert d'élément de conception pour réaliser des stations de porte de grande surface dans le design du système.

Caractéristiques techniques

Raccordements	
- Système:	2 x connecteur
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Indice de protection:	IP54

Indications

- Le module d'information doit être sélectionné pour avoir une variante inscriptible.

Dimensions en mm

B 106,5	H 106,5	T 28,7
---------	---------	--------