

**Trasmettitore parete radio eNet 3 moduli
System 55, bilancieri con campo targhetta**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
trasp. / bianco puro brillante	5333 100	1	129,36	42	4010337116547

Caratteristiche

- I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
- Espansione senza difficoltà di combinazioni di interruttori già in loco.
- Il montaggio può essere eseguito senza scatola sopra intonaco o scatola di installazione.
- Il trasmettitore radiofrequenza a parete può essere avvitato alle pareti o incollato su superfici lisce o trasparenti per mezzo di una piastra di montaggio.
- Trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce, sollevamento o abbassamento veneziana e scene.
- Funzione di commutazione, ottimizzata per il comando di attuatori a pulsante.
- Interruttore a bilanciere impostabile come funzione canale o scene.
- LED a 2 colori a destra e a sinistra dei tasti per la segnalazione.
- Apparecchio alimentato da pile.

Impostabile con server eNet:

- Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
- Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile.
- Interdizione del comando.
- Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
- Configurazione del tasto delle scene tramite l'app eNet SMART HOME (regole "se A....allora B") per l'attivazione di azioni, scene, timer.
- Aggiornamento del software dell'apparecchio.
- Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:	868,3 MHz
Portata (campo libero):	circa 100 m
Tensione nominale:	3 V DC
Batteria	
- Tipo:	1 x CR 2450N
- Nr. UN:	3091

Portata (campo libero):

circa 100 m

Avvisi

- Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.
 - Il trasmettitore radiofrequenza a parete viene fornito con un bilanciante di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilanciari adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
 - Se si utilizza un set di bilanciari in metallo e/o una placca in metallo, la portata può diminuire.
-

Contenuto della fornitura

- Le pile sono in dotazione.
-