

## System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT

| Specificatie        | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
| crème wit glanzend  | 5368 01  | 1/5 | 129,11             | 02 | 4010337104094 |
| zuiver wit glanzend | 5368 03  | 1/5 | 129,11             | 02 | 4010337104100 |
| zuiver wit mat      | 5368 27  | 1/5 | 129,11             | 02 | 4010337104124 |
| antraciet           | 5368 28  | 1/5 | 132,02             | 02 | 4010337104131 |
| kleur aluminium     | 5368 26  | 1/5 | 136,55             | 02 | 4010337104117 |
| zwart mat           | 5368 005 | 1/5 | 136,55             | 02 | 4010337104148 |
| grijs mat           | 5368 015 | 1/5 | 136,55             | 02 | 4010337104155 |
| edelstaal           | 5368 600 | 1/5 | 144,83             | 02 | 4010337104162 |

## Kenmerken

- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

### Functies aan het opzetstuk

- Bedienen van raambekledingen en verlichting.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturings-basiselement.
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.

### Functies met Gira System 3000 app

- Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
- Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
- Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
- Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
- Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
- Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
- Astrotijdverschuiving instelbaar.
- Toevalsfunctie.
- Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
- Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
- Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
- Omschakeling naar inverteerd bedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
- Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.

---

## Technische gegevens

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Loopnauwkeurigheid    |                       |
| - per maand:          | ± 10 s                |
| Gangreserve:          | ca. 4 h               |
| Radiofrequentie:      | 2,402 tot 2,480 GHz   |
| Zendvermogen:         | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik:           | typ. 10 m             |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C      |

---

## Aanwijzingen

- Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
-