

System 106 info-module

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
edelstaal	5560 920	1	172,71	20	4010337022831
aluminium	5560 926	1	125,83	20	4010337022824
verkeerswit (gelakt)	5560 902	1	115,13	20	4010337022817
edelstaal V4A	5560 914	1	215,86	20	4010337092025
brons	5560 921	1	215,86	20	4010337100904
zwart mat	5560 925	1	215,86	20	4010337100744

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie

Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast.

Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.

Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen

De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd

aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen

Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften

Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

- Voor bijvoorbeeld huisnummers die goed zichtbaar moeten worden zijn.

Technische gegevens

Aansluitingen

- Systeem: 2x connectorstrook

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C

Beschermingssoort: IP54

Aanwijzingen

- Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.

- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice

www.beschriftung.gira.de/nl/.

Afmetingen in mm

B 106,5

H 106,5

T 28,7