

## System 3000 jaloezie- en schakelklok BT pijlsymbolen

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	5367 01	1/5	129,11	02	4010337027508
zuiver wit glanzend	5367 03	1/5	129,11	02	4010337027522
zuiver wit mat	5367 27	1/5	129,11	02	4010337027539
antraciet	5367 28	1/5	132,02	02	4010337027546
kleur aluminium	5367 26	1/5	136,55	02	4010337027515
zwart mat	5367 005	1/5	136,55	02	4010337058809
grijs mat	5367 015	1/5	136,55	02	4010337087250
edelstaal	5367 600	1/5	144,83	02	4010337027553

## Kenmerken

- Handmatig en tijdgestuurd bedienen van bv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasetelement resp. neveneenheid-basetelement 3-draads.

### Functies aan het opzetstuk

- Bedienen van raambekledingen en verlichting.
- Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
- Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basetelement of DALI Power-besturingseenheid.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.

### Functies met Gira System 3000 app

- Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
- Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
- Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
- Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
- Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
- Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
- Astrotijdverschuiving instelbaar.
- Toevalsfunctie.
- Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
- Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
- Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
- Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasetelementen.
- Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basetelement.
- Optioneel: Met System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler Bluetooth® zijn zonwering- en schemeringfunctie mogelijk.

---

## Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid	
- per maand:	± 10 s
Gangreserve:	ca. 4 h
Radiofrequentie:	2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogen:	max. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereik:	typ. 10 m
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

---

## Aanwijzingen

- Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
-