

## System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT pijlsymbolen Gira F100

| Specificatie        | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
| zuiver wit glanzend | 5382 112 | 1/5 | 131,85             | 02 | 4010337122647 |

### Kenmerken

- Bedrijf met jaloeziebesturingselement uit het System 3000.
- Bedienen van jaloezieën, rolluiken en markiezen.
- Met jaloeziebesturingselement kan een individuele tussenpositie worden opgeslagen.
- Ook te gebruiken voor lichttoepassingen.
- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

### Functies aan het opzetstuk

- Bedienen van raambekledingen en verlichting.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.

### Functies met Gira System 3000 app

- Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
- Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
- Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
- Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
- Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
- Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
- Astrotijdverschuiving instelbaar.
- Toevalsfunctie.
- Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
- Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
- Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
- Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
- Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.

## Technische gegevens

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Omgevingstemperatuur:              | -5 °C tot +45 °C      |
| Loopnauwkeurigheid<br>- per maand: | ± 10 s                |
| Gangreserve:                       | ca. 4 h               |
| Radiofrequentie:                   | 2,402 tot 2,480 GHz   |
| Zendvermogen:                      | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik:                        | typ. 10 m             |
| Omgevingstemperatuur:              | -5 °C tot +45 °C      |

---

## Aanwijzingen

- Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
-