

## eNet Trådløs veggsender 1-kanals System 55 oppstartsvippe

| Spesifikasjon | Bestillings nr.    | PE | PS | EAN           |
|---------------|--------------------|----|----|---------------|
|               | 5331 00<br>4509258 | 1  | 42 | 4010337116509 |

### Egenskaper

- eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende trådløse eNet mottakere.
- Problemfri utvidelse av eksisterende bryterkombinasjoner.
- Kan monteres uten påveggghus eller innfelt apparatboks.
- Trådløs veggsender kan festes på en vegg ved bruk av skruer, el. den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en montasjeplate.
- Overføring av koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer.
- Omkoblingsfunksjon, optimert for aktivering av impulsreléaktuatorer.
- Vippe kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon.
- 2-farget LED til høyre og venstre for tastene for signalisering.
- Batteridrevet apparat.

Kan stilles inn med eNet server:

- Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0.
- Signalisering av overføringsstatusen utkoblbar.
- Betjeningssperrer.
- Scener alt-på el. alt-av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres.
- Konfigurering av scene-tast via eNet SMART HOME-appen (hvis/så-regler) for utløsning av handlinger, scener, koblingsur.
- Oppdatering av apparatprogramvaren.
- Lokalisering av apparatet.

### Tekniske data

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur:      | -5 °C til +45 °C |
| Radiofrekvens:             | 868,3 MHz        |
| Rekkevidde (åpent område): | ca. 100 m        |
| Nominell spenning:         | DC 3 V           |
| Batteri                    |                  |
| - Type:                    | 1 x CR 2450N     |
| - UN-nr.:                  | 3091             |

Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m

---

## **Merknader**

- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
  - Den trådløse veggsenderen leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
  - Rekkevidden kan reduseres ved bruk av vippesett av metall og/eller dekkrammer av metall.
- 

## **Leveringsomfang**

- Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
-