

## Накладка управления System 3000 BT символы стрелки System 55

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	5382 01	1/5	02	4010337122524
Белый глянцевый	5382 03	1/5	02	4010337122531
Белый матовый	5382 27	1/5	02	4010337122593
Антрацитовый	5382 28	1/5	02	4010337122609
Цвет «алюминий»	5382 26	1/5	02	4010337122579
Черный матовый	5382 005	1/5	02	4010337122616
Серый матовый	5382 015	1/5	02	4010337122623
Нержавеющая сталь	5382 600	1/5	02	4010337122630

## Характеристики

- Работа с вставкой управления жалюзи System 3000.
- Управление жалюзи, рольставнями и маркизами.
- Вставка управления жалюзи позволяет сохранить индивидуальное промежуточное положение.
- Также можно использовать для световых приложений.
- Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
- Работа на вставке выключателя, диммера или жалюзи либо вставке 3-проводн. дополнительного устройства System 3000.

### Функции в накладке

- Управление завесами и освещением.
- Возможность сохранения времени работы и индивидуального промежуточного положения при помощи вставки управления жалюзи System 3000.
- Возможность сохранения яркости включения освещения при помощи вставки диммера System 3000 или модуля управления Power DALI.

### Функции с мобильным приложением Gira System 3000

- Управление завесами и освещением с подтверждением состояния.
- Индикация текущего положения завесы или регулировки освещения.
- Активировать/деактивировать автоматический режим.
- Возможность настройки ночного режима. Светодиоды состояния и функции светятся не постоянно.
- Программирование до 40 индивидуальных моментов включения.
- Для каждого времени включения/выключения можно сохранить положение жалюзи или пластин или значения включения и регулировки.
- Копирование времен включения/выключения в другие устройства.
- Переключение на рассвете и закате (астрофункция).
- Возможность оптимизации астровремени путем определения места положения.
- Возможность настройки смещения астровремени.
- Функция случайного срабатывания.
- Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном или планшетом.
- Защита расписаний и конфигурации паролем.
- Сохранение положения завесы, времени перемещения завесы, времени разворота пластин.
- Возможность переключения на обратную работу для вставок жалюзи.
- Возможность настройки максимальной и минимальной яркости для вставки диммера.

---

## Технические характеристики

Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C
Точность хода	
- в месяц:	± 10 с
Резервный запас хода:	прим. 4 ч
Радиочастота:	от 2,402 до 2,480 ГГц
Мощность передачи:	макс. 2,5 мВт, класс 2
Дальность действия передатчика:	станд. 10 м
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C

---

## Указания

- При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 актуализируются часы.