

**Накладка управления System 3000 BT символы стрелки  
F100**

| Спецификация   | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|----------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
| Белый гляцевый | 5382 112 | 1/5                 | 02          | 4010337122647 |

**Характеристики**

- Работа с вставкой управления жалюзи System 3000.
- Управление жалюзи, рольставнями и маркизами.
- Вставка управления жалюзи позволяет сохранить индивидуальное промежуточное положение.
- Также можно использовать для световых приложений.
- Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
- Работа на вставке выключателя, диммера или жалюзи либо вставке 3-проводн. дополнительного устройства System 3000.

**Функции в накладке**

- Управление завесами и освещением.
- Возможность сохранения времени работы и индивидуального промежуточного положения при помощи вставки управления жалюзи System 3000.
- Возможность сохранения яркости включения освещения при помощи вставки диммера System 3000 или модуля управления Power DALI.

**Функции с мобильным приложением Gira System 3000**

- Управление завесами и освещением с подтверждением состояния.
- Индикация текущего положения завесы или регулировки освещения.
- Активировать/деактивировать автоматический режим.
- Возможность настройки ночного режима. Светодиоды состояния и функции светятся не постоянно.
- Программирование до 40 индивидуальных моментов включения.
- Для каждого времени включения/выключения можно сохранить положение жалюзи или пластин или значения включения и регулировки.
- Копирование времен включения/выключения в другие устройства.
- Переключение на рассвете и закате (астрофункция).
- Возможность оптимизации астровремени путем определения места положения.
- Возможность настройки смещения астровремени.
- Функция случайного срабатывания.
- Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном или планшетом.
- Защита расписаний и конфигурации паролем.

- Сохранение положения завесы, времени перемещения завесы, времени разворота пластин.
- Возможность переключения на обратную работу для вставок жалюзи.
- Возможность настройки максимальной и минимальной яркости для вставки диммера.

---

## Технические характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Температура окружающего воздуха: | от -5 °C до +45 °C     |
| Точность хода<br>- в месяц:      | ± 10 с                 |
| Резервный запас хода:            | прим. 4 ч              |
| Радиочастота:                    | от 2,402 до 2,480 ГГц  |
| Мощность передачи:               | макс. 2,5 мВт, класс 2 |
| Дальность действия передатчика:  | станд. 10 м            |
| Температура окружающего воздуха: | от -5 °C до +45 °C     |

---

## Указания

- При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 актуализируются часы.