

Информационный модуль System 106

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Нержавеющая сталь	5560 920	1	20	4010337022831
Алюминий	5560 926	1	20	4010337022824
Транспортный белый (лакированный)	5560 902	1	20	4010337022817
Нержавеющая сталь V4A	5560 914	1	20	4010337092025
Бронза	5560 921	1	20	4010337100904
Черный матовый	5560 925	1	20	4010337100744

Gira System 106 – это электромонтажная система из натурального металла с туристическим благородным дизайном без рамки, базирующаяся на основном размере 106,5 × 106,5 мм. С модульной дверной станцией Gira System 106 гостеприимство начинается у входной двери. От клавиш вызова, переговорного модуля и модуля камеры до информационного модуля и заглушки – все функции гармонично сливаются в единое целое. В темноте подсветка кнопок вызова с полем для надписи обеспечивает хорошую читаемость и привлекательный внешний вид.

Возможность индивидуальной настройки благодаря модульной конструкции System 106 можно использовать как в коттеджах и многоквартирных домах, так и в офисных зданиях, гостиницах и на промышленных объектах. Модульная конструкция позволяет выполнить индивидуальную настройку системы с учетом размера, дизайна и функциональности в соответствии с необходимостью. Расширения и изменения возможны в любое время благодаря замене модулей.

С помощью системы возможна даже просто замена лицевой панели. Таким образом, внешний вид систем и устройств можно впоследствии изменять, например, с поверхности транспортного белого цвета на поверхность "под нержавеющую сталь" без необходимости замены электронных приборов.

Высококачественные материалы

Модули без рамки с дизайнерскими лицевыми панелями из натуральных материалов в двух вариантах исполнения из матовой высококачественной стали (V2A и V4A), анодированного алюминия C-0 и покрытого транспортной белой краской (RAL 9016) сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы. Модули камеры и индикации (DIN 18040) имеют накладку из черного стекла.

Простая установка и поэтапный монтаж

Систему можно устанавливать параллельно со строительными работами на любом этапе. Так, в неотделанном здании можно сначала монтировать только нижнюю часть корпуса накладного монтажа, а проводку и модули добавить впоследствии, когда они понадобятся.

Возможность индивидуального нанесения надписей

Воспользовавшись услугой службы создания маркировочных элементов Gira, на клавиши вызова и информационные модули можно нанести индивидуальную лазерную маркировку.

Характеристики

- Например, для номеров домов, которые должны быть хорошо видны.
-

Технические характеристики

Разъемы

- Система: 2 колодки разъемов

- Температура окружающего воздуха: от -25 °C до +70 °C

- Степень защиты: IP54
-

Указания

- Это продукт может быть заказано исключительно через сервис надписей Gira.
 - Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Gira www.beschriftung.gira.de.
-

Габариты мм

B 106,5 H 106,5 T 28,7
