

Styrmodul video

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
SMA	1288 00 5806067	1	10	4010337288008

Egenskaper

- Styrmodul för försörjning av audio- och videokomponenterna på Gira porttelefonbussen.
- Försörjning av den kortslutningssäkra 2-trådsbussen med skydd mot polföväxling vid användning av videokomponenter som färgkamera, TFT-färgdisplay.
- Upp till 2 portregister med färgkamera och 28 svarsapparater med TFT-färgdisplay kan försörjas av styrmodulen Video.
- Totalt kan styrmodulen Video adressera upp till 15 färgkameror (5 portregister Video och 10 PTS-kamera-gatewayar). Av dessa kan två portregister med färgkamera försörjas med spänning från styrmodulen Video. De andra färgkamerorna måste alla drivas med en egen spänningsförsörjning för porttelefon vardera.
- Självåterställande, elektronisk kortslutnings- och överlastdetektering för driftspänningarna och bussanslutningen.
- Knappar för system- och portöppnarprogrammering.
- LED-statusindikeringar för drift, överlast, systemprogrammering och portöppnarprogrammering.
- Utgång AC 12 V för spänningsförsörjning av en vanlig portöppnare.
- Reläutgång för koppling av ett portlås med egen spänningsförsörjning.
- Kopplingstid för portöppnare steglöst inställbar från 1 till 10 s.

Tekniska data

Märkspänning

- primär: AC 230 V, 50 Hz
- sekundär: SELV 26 DC V \pm 2 V

Märkström sekundär

- Permanent last: 700 mA permanent last
- Topplast: 1,15 A topplast (max. 5 s)
- Överlastfrånslag: Överlastfrånslag från 900 mA

Anslutningsarea:

0,6 mm till 2,5 mm²

Utgång portöppnare:

AC 12 V, max. 1,1 A / ED 25 %

Reläutgång:

AC 250 V, 2 A

Ledningslängd från kameran till TFT-displayen som ligger längst bort

- Utan videoförstärkare: max. 150 m
- Med videoförstärkare: max. 300 m

Total ledningslängd vid ren audiodrift: max. 700 m
Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Styrmodulen Video är avsedd för montering i en underfördelare, inte i en vanlig utanpåliggande fördelare.
 - Om videokablarnas topologi utförs som stickledning behövs dessutom en videofördelare.
 - Med styrmodulen Video går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 70 audioenheter (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 5 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).
-

Yttermått

Modulära enheter (ME): 8
