

System 3000 jalusitimer och timer BT pilsymboler

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	5367 01	1/5	02	4010337027508
kritvit blank	5367 03	1/5	02	4010337027522
kritvit sidenmatt	5367 27	1/5	02	4010337027539
antracit	5367 28	1/5	02	4010337027546
alufärg	5367 26	1/5	02	4010337027515
svart matt	5367 005	1/5	02	4010337058809
grå matt	5367 015	1/5	02	4010337087250
rostfritt stål	5367 600	1/5	02	4010337027553

Egenskaper

- Manuell och tidsstyrd manövrering av t.ex. jalousier, persienner, markiser, belysning och fläktar.
- Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalsiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

Funktioner på frontmodulen

- Manövrering av förhången och belysning.
- Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
- Aktivera/deaktivera automatisk drift.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalousistyrinsats.
- Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.

Funktioner med appen Gira System 3000

- Manövrering av förhången och belysning med status återkoppling.
- Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
- Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
- För varje omkopplingstid kan jalsi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
- Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
- Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
- Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
- Slumpfunktion.
- Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
- Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
- Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.
- Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalsi-insatser.
- Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.
- Tillval: Med System 3000 sensorer för ljusstyrka och temperatur med Bluetooth®, är funktionerna solskydd och skymningsfunktion möjliga.

Tekniska data

avvikelse	
- per månad:	± 10 s
gångreserv:	ca 4 h
Trådlös frekvens:	2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffekt:	max. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckvidd:	typ. 10 m
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
-