

## Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung für KNX

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| REG           | 1006 00     | 1  | 350,00             | 26 | 4010337042181 |

REG-Schaltaktoren mit integrierter Busankopplung. Zum Schalten von unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen. Mit Handschalter zur Umschaltung des Relais (Ein/Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb. Anschluss mehrphasig. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.

### Merkmale

- Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige.
- Schließer- oder Öffnerbetrieb.
- Zentrale Schaltfunktion.
- Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast.
- Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
- Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
- Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang.
- Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang.
- Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
- Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
- Speicherfunktion für Lichtszenen.
- Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar.
- Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung.
- Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar.
- Unabhängiges Schalten der acht Ausgänge.

### Technische Daten

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| KNX Medium: | TP256                                    |
| Anschlüsse  |                                          |
| - KNX:      | Anschluss- und Abzweigklemme             |
| - Last:     | Schraubklemmen                           |
| Relais      |                                          |
| - Anzahl:   | 8                                        |
| - Kontakt:  | je 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Schaltvermögen AC 230 V:                  | 16 A / AC1 bzw. 10 A / AC3   |
| Schaltvermögen AC 400 V:                  | 10 A / AC1 bzw. 6 A / AC3    |
| Schaltvermögen                            |                              |
| - DC:                                     | 16 A / 24 V                  |
| Maximaler Einschaltstrom:                 | 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs |
| Anschlussleistung                         |                              |
| - Ohmsche Last:                           | 3600 W                       |
| - Kapazitive Last AC 230 V:               | 16 A, max. 140 µF            |
| - Glühlampen:                             | 2500 W                       |
| - HV-Halogen:                             | 2500 W                       |
| - gewickelter Trafo:                      | 1200 VA                      |
| - Tronic-Trafo:                           | 1500 W                       |
| - Leuchtstofflampen, unkompensiert:       | 2500 VA                      |
| - Leuchtstofflampen,                      | 2300 VA                      |
| Duo-Schaltung:                            |                              |
| - Leuchtstofflampen, parallelkompensiert: | 1300 VA                      |
| - Quecksilberdampflampen unkompensiert:   | 2000 W                       |
| - Quecksilberdampflampen                  | 2000 W                       |
| parallelkompensiert:                      |                              |
| Anschlussquerschnitt:                     | max. 4 mm <sup>2</sup>       |
| Schaltvermögen                            |                              |
| - DC:                                     | 16 A / 24 V                  |

---

## Hinweise

- Montage auf DIN-Hutschiene.
- VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

---

## Lieferumfang

- Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

---

## Abmessungen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Teilungseinheiten (TE): | 8 |
|-------------------------|---|