

## TKS-IP-Gateway (2. Generation)

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| 5 Lizenzen    | 2621 97     | 1  | 718,12             | 10 | 4010337125211 |
| 10 Lizenzen   | 2621 98     | 1  | 759,90             | 10 | 4010337125228 |
| 20 Lizenzen   | 2621 99     | 1  | 844,51             | 10 | 4010337125235 |

## Merkmale

### TKS mobil

- Einbindung mobiler Endgeräte mit Android- oder iOS-Betriebssystem ins Gira Türkommunikationssystem.
- "Gira TKS mobil" App zu finden im App Store für iOS und Android.
- Beim Zugriff von unterwegs wird die Kommunikation über das integrierte Secure-Data-Access-Protokoll verschlüsselt, welches auch beim Gira S1 zum Einsatz kommt.

### TKS-Communicator

- Mit der Software "TKS-Communicator" können handelsübliche Computer sowie PC-basierte Bediengeräte über die Netzwerkanbindung als Wohnungsstation genutzt werden.
- Der TKS-Communicator bietet alle Funktionen einer Wohnungsstation Video, wie z. B. Gespräche annehmen, Licht schalten (in Verbindung mit einem Schaltaktor) oder Tür öffnen.
- Die Verbindung zum Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer über ein Plug-in ermöglicht die Darstellung im Gira Interface.
- Über Logikbausteine ist die Realisierung neuer Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Zutrittskontrolle über die Gira Keyless In Produkte, möglich.

### Inbetriebnahme

- Der Inbetriebnahme-Computer muss über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome) verfügen.

## Technische Daten

Spannungsversorgung: DC 24 V  $\pm$  5 % (über Zusatzversorgung)

Leistungsaufnahme

- Gesprächsbetrieb: 5,0 W  
- Stand-by: 1,6 W

Anschlüsse

- Spannungsversorgung: 2 x Schraubklemme  
- 2-Draht-Bus OUT: 2 x Schraubklemme  
- 2-Draht-Bus IN: 2 x Schraubklemme  
- Netzwerk-Anschluss: 1 x RJ45, 10/100 Mbit

Unterstützte Auflösung: CIF mit Standard-Bildauflösung

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C

---

## Hinweise

- Folgende Lizenzmodelle stehen zur Verfügung:

- 2621 97: 5 gleichzeitig aktive TKS-Communicator  
- 2621 98: 10 gleichzeitig aktive TKS-Communicator  
- 2621 99: 20 gleichzeitig aktive TKS-Communicator

- Bei den Lizenzmodellen ist zu beachten, dass der TKS-Communicator auf beliebig vielen Endgeräten installiert werden darf. Die im Lizenzmodell angegebene Zahl gibt lediglich die Anzahl der gleichzeitig angemeldeten TKS-Communicatoren an.  
- Zur Spannungsversorgung des TKS-IP-Gateways wird zusätzlich die Spannungsversorgung für Türkommunikation benötigt.  
- Die Inbetriebnahme des TKS-IP-Gateways erfolgt per Web-Interface. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen.  
- Einbindung handelsüblicher externer IP-Kameras im H.264 Standard (alle Profile).

---

## Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 6

---