

## Gira Energiesäule mit 4 Leereinheiten Höhe 1600 mm unbestückt

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Anthrazit	1356 28	1	1.139,79	17	4010337356288
Farbe Alu	1356 26	1	1.221,06	17	4010337356264

Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit und ohne Lichtelementen für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulver- und nasslackiertem Aluminium in Anthrazit. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.

### Merkmale

- Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 4 Leereinheiten.
- Die vier Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX\_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden.

### Technische Daten

Schutzart (Gerätedeckel geschlossen):	IP44
Abmessungen	
- Fuß:	B 229 x H 10 x T 155 mm
- Säule:	B 142 x H 1600 x T 75 mm

### Hinweise

- Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.
- Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton.
- Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.

- Befestigung mit drei Schwerlastdübeln.
  - Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden.
- 

## **Lieferumfang**

- Abdeckrahmen Gira TX\_44 4fach im Lieferumfang enthalten.
  - Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
-