

FI-Schutzschalter 30 mA

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2664 01	1	167,90	03	4010337011897
Reinweiß glänzend	2664 03	1	167,90	03	4010337011903
Reinweiß seidenmatt	2664 27	1	167,90	03	4010337011910
Anthrazit	2664 28	1	168,58	03	4010337011927
Farbe Alu	2664 26	1	170,28	03	4010337011934
Schwarz matt	2664 005	1	170,28	03	4010337037064
Grau matt	2664 015	1	170,28	03	4010337085232

Merkmale

- Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
- Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

Technische Daten

Bemessungsspannung:	AC 230 V, 50/60 Hz
Bemessungsstrom:	16 A
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Einbautiefe:	32 mm
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +40 °C

Hinweise

- Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor Steckdosen oder in Gira Energiesäule.
- Montage in eine tiefe Gerätedose.