

## eNet Radioemisor manual de 2 elementos

| Especificación | Ref.    | UE | SP | EAN           |
|----------------|---------|----|----|---------------|
| antracita      | 5352 10 | 1  | 42 | 4010337774082 |

### Características

- Los radiotransmisores eNet transmiten órdenes de conmutación, regulación y movimiento de persianas a los receptores inalámbricos eNet correspondientes.
- Dos teclas pertenecen respectivamente a un canal.
- Pares de teclas ajustables respectivamente como función de canal o de escenario.
- LED de estado.
- Dispositivo alimentado por pilas.

Ajustable con el servidor eNet:

- Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
- Señalización del estado de transmisión desconectable.
- Bloqueos de control.
- Se pueden configurar escenarios de Conexión total o Desconexión total, escenarios de valor límite y escenarios individuales.
- Configuración de la tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (reglas "si..., entonces"), para la activación de acciones, escenarios y relojes temporizadores.
- Actualización del software del dispositivo.

### Datos técnicos

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente:    | de -5 °C a +45 °C |
| Radiofrecuencia:         | 868,3 MHz         |
| Alcance (al aire libre): | aprox. 100 m      |
| Tensión nominal:         | 3 V CC            |
| Pila                     |                   |
| - Tipo:                  | CR 2450N          |
| - N.º NU:                | 3091              |
| Dimensiones              |                   |
| - An x Al x Pr:          | 40,5 x 55 x 15 mm |

## Notes

- Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.

---

## En la entrega

- Las pilas están incluidas en la entrega.

---