

## Disjoncteur différentiel 30 mA

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2664 01	1	163,17	03	4010337011897
blanc brillant	2664 03	1	163,17	03	4010337011903
blanc satiné	2664 27	1	163,17	03	4010337011910
anthracite	2664 28	1	163,83	03	4010337011927
teinte alu	2664 26	1	165,48	03	4010337011934
noir mat	2664 005	1	165,48	03	4010337037064
gris mat	2664 015	1	165,48	03	4010337085232

### Caractéristiques

- Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664.
- Le principe de fonctionnement correspond à celui d un disjoncteur différentiel à courant résiduel.

## Caractéristiques techniques

Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz

Courant nominal: 16 A

Courant de fuite nominal: 30 mA

Profondeur de montage: 32 mm

section de raccordement  
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>

Température ambiante: -25°C à +40°C

---

## Indications

- Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira.
  - Montage dans un boîtier pour appareil profond.
-