

## Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ bouton-poussoir va-et-vient 1 pôle

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
avec griffes de fixation	3156 00	10	12,29	01	4010337039099
sans griffes de fixation	3876 00	10/100	12,29	01	4010337064695

### Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 3156 00: 32 mm
- 3876 00: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.