

## Bouton à bascule

| Spécification        | Réf.     | UV.    | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------|----------|--------|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 3296 01  | 10     | 4,16           | 21 | 4010337039341 |
| blanc brillant       | 3296 03  | 10/100 | 4,16           | 21 | 4010337039358 |
| blanc satiné         | 3296 27  | 10/100 | 4,16           | 21 | 4010337039372 |
| anthracite           | 3296 28  | 10/100 | 4,89           | 11 | 4010337039389 |
| teinte alu           | 3296 26  | 10     | 8,18           | 11 | 4010337039365 |
| noir mat             | 3296 005 | 10     | 8,18           | 11 | 4010337065593 |
| gris mat             | 3296 015 | 10     | 8,18           | 11 | 4010337110521 |
| acier inoxydable     | 3296 600 | 10     | 15,44          | 11 | 4010337043867 |

## Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  - Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  - Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
  - Test de tension depuis l'avant possible.
  - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
  - Base thermoplastique incassable.
  - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
  - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-