

## Bouton-poussoir de coupleur de bus mont.app. prot.eau 2x avec commande à 1 point pour KNX

| Spécification | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| gris          | 5161 30 | 1   | 98,55          | 06 | 4010337500087 |

Le bouton-poussoir de coupleur de bus est l'interface entre le système KNX et l'utilisateur.

### Caractéristiques

#### Fonction de touche

- commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire d'ambiance.
- Fonction commutation : instruction paramétrable pour pression sur les touches et relâchement (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
- Fonction variation d'intensité : commande paramétrable pour pression sur les touches (Plus clair-MARCHE, Plus sombre-ARRET, Plus clair ou Plus sombre-COMMUTATION, Plus clair-COMMUTATION, Plus sombre-COMMUTATION, pas de réaction).
- Fonction store : instruction paramétrable pour pression sur les touches (MONTEE, DESCENTE, pas de réaction).
- Fonction de transmetteur de valeur 1 octet: configurable par fonction.
- Fonction de poste secondaire d'ambiance: configurable par fonction (avec ou sans fonction mémoire pour une longue pression sur la touche).
- Pour la commande à 1 point (bascule inclinée), la bascule ne peut être commandée que d'un côté (en bas).
- Bouton-poussoir de coupleur de bus dans système mont.app. prot.eau (IP44).

### Caractéristiques techniques

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Raccordement KNX:           | Borne de raccordement et de dérivation |
| Classe de protection:       | III                                    |
| Température ambiante:       | -25°C à +55°C                          |
| Humidité de l'air relative: | 5 à 93 % (sans condensation)           |

## Etendue de la livraison

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

---