## katalog.gira.ch

**GIRA** Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Bouton-poussoir d appel 3x pour station de porte TX\_44

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
Indépendant du programme	1263 00	1	177,79	18	4010337263005

## Caractéristiques

- Montage dans un boîtier d encastrement pour appareil du commerce.
- Convient aux cadres de finition du programme d interrupteur Gira TX\_44.
- Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Extension de la station de porte avec des touches d appel supplémentaires (on peut raccorder jusqu à 14 boutons-poussoirs d appel à une station de porte).
- Éclairage de touche d appel avec technologie LED, couleur de lumière blanche. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d appel homogène, bien visible.
- Cache de touche d appel étanche aux projections d eau en matière plastique résistant aux chocs.
- Étiquette nominative pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.

## Caractéristiques techniques

Alimentation en tension: via un câble de liaison

Raccordement du câble de liaison: 2 x connecteur

Indice de protection: IP44

Température ambiante: -25°C à +70°C

Profondeur de montage: 30 mm

**Dimensions** 

- Étiquettes nominatives: I 62 x H 18 mm

**GIRA** Datenblatt

katalog.gira.ch

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

- Les touches d appel inutilisées peuvent être recouvertes avec la cache de touche d appel pour bouton-poussoir d appel 3x.