

## Station de porte vidéo pour montage apparent 3x

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	1270 66	1		10	4010337270669
anthracite	1270 67	1		10	4010337270676
teinte alu	1270 65	1		10	4010337270652

### Caractéristiques

- Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre.
- Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX\_44.
- Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium.
- Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile.
- Protection antivol au moyen de vis avec six lobes internes.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone Elektret de haute qualité.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
- Signal de confirmation lors de l'actionnement de la touche d'appel.
- Réglage possible du volume vocal.
- Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
- Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
- Étiquette nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage [Girawww.beschriftung.gira.de/fr/](http://Girawww.beschriftung.gira.de/fr/) ou le logiciel de marquage Gira.
- Commutation automatique de fonctionnement jour/nuit: La caméra passe à partir d'une luminosité ambiante définie du fonctionnement de jour (image en couleurs) au fonctionnement nocturne (image en noir/blanc) et inversement. En raison de la sensibilité élevée en fonctionnement nocturne, on obtient de bons résultats d'affichage même dans de mauvaises conditions d'éclairage.
- Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche.
- Caméra pivotable manuellement à l'horizontale et à la verticale sur 20°. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel.

- Compensation automatique du contre-jour.
- Equilibrage des blancs automatique.
- Régulation d'amplification automatique (AGC).
- Chauffage intégré de la caméra avec mesure de la température.
- Cache étanche aux projections d'eau.
- Cache de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme.

---

## Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	26 V CC $\pm$ 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements	
- Bus 2 fils:	2 x borne vissée
- alimentation supplémentaire:	2 x borne vissée
Indice de protection:	IP44
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Élément de prise de vue:	Capteur CCD 0,85 cm (1/3")
Objectif grand angle:	150°
Zone de détection visible:	100°
Zone couverte (pour un pivotement de 20°):	140°
Système de couleurs:	PAL
Éléments d'image:	500 (H) x 582 (V)
Résolution horizontale:	380 lignes TV
Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B:	1 lx
Sensibilité en fonctionnement N/B:	0,1 lx
Temps de fermeture du diaphragme électronique:	jusqu'à 1/100000 s
Filtre infrarouge:	intégré
Hauteur de montage recommandée pour la caméra:	1,50 m
Dimensions	
- sans caméra:	l 110 x H 253 x P 19 mm
- avec caméra:	l 110 x H 253 x P 40 mm
- Étiquettes nominatives:	l 62 x H 18 mm

---

## Indications

- Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec la cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x.