

**Colonne d'énergie Gira avec 3 unités vides hauteur 491 mm  
non équipé**

| Spécification | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| anthracite    | 1345 28 | 1   |                | 17 | 4010337345282 |
| teinte alu    | 1345 26 | 1   |                | 17 | 4010337345268 |

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

**Caractéristiques**

- Colonne d'énergie Gira à équiper en fonction des besoins.
- Les trois unités vides peuvent être équipées individuellement par le client de modules d'appareils du programme TX\_44 ou du System 55.

**Caractéristiques techniques**

Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé): IP44

**Dimensions**

- Socle: I 229 x H 10 x P 155 mm
- Colonne: I 142 x H 491 x P 75 mm

**Indications**

- Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
- Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
- Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.

- Fixation à 1 cheville.

---

## **Etendue de la livraison**

- Le cadre de finition 3x TX\_44 est compris dans la livraison.
  - Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
-